







Teil Part	St. Qty.	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no.
101	1	<i>Gehäuse kpl., bestehend aus: Teil 101, 143, 160.1, 160.2, 412.1, 412.4, 903</i>	<i>Housing cpl., consisting of: Part 101, 143, 160.1, 160.2, 412.1, 412.4, 903</i>	290.1410.132
113	1	Zwischengehäuse	Intermediate housing	290.1411.304
130	1	Satz Pumpenschilder	Set of pump labels	290.1413.005
143	1	Saugsieb	Strainer basket	290.1414.303
153	1	<i>Saugstutzen</i>	<i>Suction nozzle</i>	
		63 mm, für BADU EasyFit Standard	63 mm, for BADU EasyFit standard	290.1415.300
		Rp 1 1/2", für BADU EasyFit Variante 1	Rp 1 1/2", for BADU EasyFit option 1	290.1415.302
		Rp 1 1/2", für BADU EasyFit Variante 2	Rp 1 1/2", for BADU EasyFit option 2	290.1415.303
		Rp 1 1/2", für BADU EasyFit Variante 3	Rp 1 1/2", for BADU EasyFit option 3	290.1415.301
		Rp 1 1/2", für BADU EasyFit Variante 4	Rp 1 1/2", for BADU EasyFit option 4	290.1415.304
		Rp 2", für BADU EasyFit Variante 1	Rp 2", for BADU EasyFit option 1	290.1415.312
		Rp 2", für BADU EasyFit Variante 2	Rp 2", for BADU EasyFit option 2	290.1415.313
		Rp 2", für BADU EasyFit Variante 3	Rp 2", for BADU EasyFit option 3	290.1415.311
		Rp 2", für BADU EasyFit Variante 4	Rp 2", for BADU EasyFit option 4	290.1415.314
156	1	d = 50 mm, für BADU EasyFit Variante 5	dia = 50 mm, for BADU EasyFit option 5	290.1415.321
		d = 63 mm / Rp 2", für BADU EasyFit Variante 6	dia = 63 mm / Rp 2", for BADU EasyFit option 6	290.1415.322
		<i>Druckstutzen</i>	<i>Discharge nozzle</i>	
		63 mm, für BADU EasyFit Standard	63 mm, for BADU EasyFit standard	290.1415.600
		Rp 1 1/2", für BADU EasyFit Variante 1, 2, 3 + 4	Rp 1 1/2", for BADU EasyFit options 1, 2, 3 + 4	290.1415.601
160.1	1	Klarsichteinsatz, transparent	Transparent lid	290.1116.010
160.2	1	Gewinding, schwarz	Ring for lid, black	290.1116.020
161.2	1	<i>Dichtungsgehäuse</i>	<i>Gland housing</i>	
		für BADU EasyFit 9, 12, 15, 18 + 45	for BADU EasyFit 9, 12, 15, 18 + 45	290.1416.102
174.2*	1	für BADU EasyFit 24, 29 + 36	for BADU EasyFit 24, 29 and 36	290.1416.103
		<i>Leitschaufeleinsatz</i>	<i>Diffuser</i>	
		für BADU EasyFit 9, 12, 15 + 18	for BADU EasyFit 9, 12, 15 + 18	292.0117.420
		für BADU EasyFit 24	for BADU EasyFit 24	292.1317.421
182.1	1	für BADU EasyFit 29 + 36	for BADU EasyFit 29 + 36	292.1317.421
		für BADU EasyFit 45	for BADU EasyFit 45	290.1417.420
		<i>Pumpenfuß</i>	<i>Pump foot</i>	
182.1	1	50 mm, für BADU EasyFit Standard, Variante 2 und 6	50 mm, for BADU EasyFit standard, option 2 and 6	290.1418.213
		72,5 mm, für BADU EasyFit Variante 1	72.5 mm, for BADU EasyFit option 1	290.1418.212
		79,5 mm, für BADU EasyFit Variante 4	79.5 mm, for BADU EasyFit option 4	290.1418.214
		43,5 mm, für BADU EasyFit Variante 5	43.5 mm, for BADU EasyFit option 5	290.1418.215
182.2	2	<i>Pumpenfuß</i>	<i>Pump foot</i>	
		129,5 mm, für BADU EasyFit Standard, Variante 2 und 6	129.5 mm, for BADU EasyFit standard, option 2 and 6	290.1418.223
		154,5 mm, für BADU EasyFit Variante 1	154.5 mm, for BADU EasyFit option 1	290.1418.222
		94,5 mm, für BADU EasyFit Variante 3	94.5 mm, for BADU EasyFit option 3	290.1418.221
		160,5 mm, für BADU EasyFit Variante 4	160.5 mm, for BADU EasyFit option 4	290.1418.224
230*	1	124,5 mm, für BADU EasyFit Variante 5	124.5 mm, for BADU EasyFit option 5	290.1418.225
		<i>Laufrad</i>	<i>Impeller</i>	
		d = 112 mm, b = 4,5 mm, für BADU EasyFit 9	dia = 112 mm, b = 4.5 mm, BADU EasyFit 9	292.1123.028
		d = 112 mm, b = 6,5 mm, für BADU EasyFit 12	dia = 112 mm, b = 6.5 mm, BADU EasyFit 12	292.1123.029
		d = 112 mm, b = 8,5 mm, für BADU EasyFit 15	dia = 112 mm, b = 8.5 mm, BADU EasyFit 15	292.1123.030
		d = 112 mm, b = 9,5 mm, für BADU EasyFit 18	dia = 112 mm, b = 9.5 mm, BADU EasyFit 18	292.0723.059
		d = 119 mm, b = 14,5 mm, für BADU EasyFit 24	dia = 119mm, b = 14.5mm, BADU EasyFit 24	290.1423.019
		d = 112 mm, b = 13,6 mm, für BADU EasyFit 29	dia = 112 mm, b = 13.6 mm, BADU EasyFit 29	290.1423.008
		d = 120 mm, b = 13,5 mm, für BADU EasyFit 36	dia = 120 mm, b = 13.5 mm, BADU EasyFit 36	290.1423.003
		d = 120 mm, b = 12,2 mm, für BADU EasyFit 45	dia = 120 mm, b = 12.2 mm, BADU EasyFit 45	290.1423.046
260	1	Laufradkappe, M 10 x 12, für BADU EasyFit 24, 29, 36 + 45	Impeller hub cap, M 10 x 12, for BADU EasyFit 24, 29, 36 + 45	292.0326.000
412.1	1	O-Ring für Deckel, 137 x 5 mm	O-ring for lid, 137 x 5 mm	292.1141.210
412.2	1	O-Ring für Dichtungsgehäuse, 206 x 6 mm	O-ring for gland housing, 206 x 6 mm	290.1441.210
412.4	1	O-Ring für Verschlusschraube, 11 x 2,5 mm	O-ring for drain plug, 11 x 2.5 mm	230.2002.062



Teil Part	St. Qty.	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no.
412.5	1	<i>O-Ring für Leitschaufeleinsatz</i> 97,8 x 5,33 mm, für BADU EasyFit 9 - 18 90 x 5 mm, für BADU EasyFit 24 - 45	<i>O-ring for diffuser</i> 97,8 x 5,33 mm, for BADU EasyFit 9 - 18 90 x 5 mm, for BADU EasyFit 24 - 45	292.1141.255 292.0141.210
412.6	1	O-Ring für Laufradkappe, 11 x 2,5 mm, Viton, für BADU EasyFit 24 - 45	O-ring for impeller hub cap, 11 x 2.5 mm, Viton, for BADU EasyFit 24 - 45	292.0141.241
412.11	2	O-Ring für Rohranschlüsse, 68 x 3,5 mm, für BADU EasyFit Standard	O-ring for pipe connections, 68 x 3.5 mm, for BADU EasyFit standard	292.1441.210
433	1	<i>Gleitringdichtung kpl.</i> 14 mm, für BADU EasyFit 9 - 18 20 mm, für BADU EasyFit 24 - 45	<i>Mechanical seal cpl.</i> 14 mm, for BADU EasyFit 9 - 18 20 mm, for BADU EasyFit 24 - 45	292.0143.320 292.0343.318
507	1	<i>Spritzring</i> 12,2 x 45 x 4 mm, für BADU EasyFit 9 - 18 16 x 45 x 4 mm, für BADU EasyFit 24 + 29, 36 Dr. + 45 Dr. (jeweils ab 12/18) 18 x 45 x 4 mm, für BADU EasyFit 36 We., 36 Dr. (bis 11/18)	<i>Splash ring</i> 12,2 x 45 x 4 mm, for BADU EasyFit 9 - 18 16 x 45 x 4 mm, for BADU EasyFit 24 + 29, 36 3~ + 45 3~ (each as of 12/18) 18 x 45 x 4 mm, for BADU EasyFit 36 1~, 36 3~ (until 11/18)	292.0850.700 292.0850.701 292.0850.702
511	1	Zentrierring für BADU EasyFit 9 - 18	Centring ring for BADU EasyFit 9 - 18	292.1151.105
515	1	<i>Toleranzring, 12 x 18 mm</i> für BADU EasyFit 24 und 29	<i>Star-ring, 12 x 18 mm</i> for BADU EasyFit 24 + 29	292.0351.510
554.2	2	für BADU EasyFit 36 und 45	for BADU EasyFit 36 + 45	
554.2	4	Unterlegscheibe, d = 8,4 mm, A 2	Washer, dia = 8.4 mm, A 2	587.1250.802
721	1	<i>Übergangsverschraubung, druckseitig, für Standard-Variante, bestehend aus:</i> Überwurfmutter für Bundbuchse d = 63 mm und d = 75 mm, schwarz	<i>Union, outlet side, for standard option, consisting of:</i> Union nut for glue socket dia = 63 mm and dia = 75 mm, black	292.1472.111
721	1	Bundbuchse d = 50 mm, schwarz (für Überwurfmutter für Bundbuchse d = 63 mm), für BADU EasyFit 9 und 12	Glue socket dia = 50 mm, black (for union nut for glue socket dia = 63 mm), for BADU EasyFit 9 and 12	292.1672.103
721	1	Bundbuchse d = 63 mm, schwarz, für BADU EasyFit 15, 18, 24 und 29	Glue socket dia = 63 mm, black, for BADU EasyFit 15, 18, 24 and 29	292.1472.100
721	1	Bundbuchse Außendurchmesser = 75 mm, schwarz, für BADU EasyFit 36 und 45	Glue socket outside dia = 75 mm, black, for BADU EasyFit 36 and 45	292.1472.101
721	1	Muffe, d = 75 mm, ABS, schwarz, für BADU EasyFit 36 und 45	Socket, dia = 75 mm, ABS, black, for BADU EasyFit 36 and 45	292.1472.107
721.1	1	<i>Übergangsverschraubung, saugseitig, für Standard-Variante, bestehend aus:</i> Überwurfmutter für Bundbuchse d = 63 mm und d = 75 mm, schwarz	<i>Union, inlet side, for standard option, consisting of:</i> Union nut for glue socket dia = 63 mm and dia = 75 mm, black	292.1472.111
721.1	1	Bundbuchse d = 50 mm, schwarz (für Überwurfmutter für Bundbuchse d = 63 mm), für BADU EasyFit 9	Glue socket dia = 50 mm, black (for union nut for glue socket dia = 63 mm), for BADU EasyFit 9	292.1672.103
721.1	1	Bundbuchse d = 63 mm, schwarz, für BADU EasyFit 12, 15, 18, 24 und 29	Glue socket dia = 63 mm, black, for BADU EasyFit 12, 15, 18, 24 and 29	292.1472.100
721.1	1	Bundbuchse Außendurchmesser = 75 mm, schwarz, für BADU EasyFit 36 und 45	Glue socket outside dia = 75 mm, black, for BADU EasyFit 36 and 45	292.1472.101
721.1	1	Muffe, d = 75 mm, ABS, schwarz, für BADU EasyFit 36 und 45	Socket, dia = 75 mm, ABS, black, for BADU EasyFit 36 and 45	292.1472.107



Teil Part	St. Qty.	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no.
800	1	<i>Wechselstrom-Motor, 230 V</i>	<i>Single-phase motor, 230 V</i>	
		0,30 kW, für BADU EasyFit 9 We.	0,30 kW, for BADU EasyFit 9 1~	298.0030.000
		0,45 kW, für BADU EasyFit 12 We.	0,45 kW, for BADU EasyFit 12 1~	298.0045.010
		0,65 kW, für BADU EasyFit 15 We.	0,65 kW, for BADU EasyFit 15 1~	298.0065.011
		0,80 kW, für BADU EasyFit 18 We.	0,80 kW, for BADU EasyFit 18 1~	298.0080.008
		1,00 kW, für BADU EasyFit 24 We.	1,00 kW, for BADU EasyFit 24 1~	298.0100.001
		1,30 kW, für BADU EasyFit 29 We.	1,30 kW, for BADU EasyFit 29 1~	298.0130.003
		1,80 kW, für BADU EasyFit 36 We.	1,80 kW, for BADU EasyFit 36 1~	298.0180.001
		2,20 kW, für BADU EasyFit 45 We.	2,20 kW, for BADU EasyFit 45 1~	298.0220.008
		<i>Drehstrom-Motor, 400/230 V</i>	<i>Three-phase motor, 400/230 V</i>	
		0,30 kW, für BADU EasyFit 9 Dr.	0,30 kW, for BADU EasyFit 9 3~	297.0030.001
		0,45 kW, für BADU EasyFit 12 Dr.	0,45 kW, for BADU EasyFit 12 3~	297.0045.001
		0,65 kW, für BADU EasyFit 15 Dr.	0,65 kW, for BADU EasyFit 15 3~	297.0065.001
		0,80 kW, für BADU EasyFit 18 Dr.	0,80 kW, for BADU EasyFit 18 3~	297.0080.000
		1,00 kW, für BADU EasyFit 24 Dr.	1,00 kW, for BADU EasyFit 24 3~	297.0100.001
		1,30 kW, für BADU EasyFit 29 Dr.	1,30 kW, for BADU EasyFit 29 3~	297.0130.012
		1,80 kW, für BADU EasyFit 36 Dr.	1,80 kW, for BADU EasyFit 36 3~	297.0180.002
		2,20 kW, für BADU EasyFit 45 Dr.	2,20 kW, for BADU EasyFit 45 3~	297.0220.014
894	1	Bodenplatte	Base plate	290.1489.400
900	10	Schneidschraube, 7 x 48,4 mm, A 2	Screw, 7 x 48.4 mm, A 2	292.1690.002
903	1	Verschlusssschraube, G 1/4	Drain plug, G 1/4	292.3591.201
914.2	4	Innensechskantschraube, M 8 x 25, A 2	Hexagon socket screw, M 8 x 25, A 2	587.9120.825
917	1	Kleinteil-Set, bestehend aus: 1 x O-Ring für Saugstutzen, 76 x 6 mm 1 x O-Ring für Druckstutzen, 69,22 x 5,33 mm* 1 x O-Ring für Druckstutzen, 70 x 6 mm* 1 x Gummipuffer, 10 x 10 x 27 mm* 1 x Gummipuffer, 10 x 12,5 x 27 mm* 8 x Adapter* 1 x Adapterfuß* 8 x Schneidschrauben, 6 x 22 mm, A 2	Small parts set, consisting of: 1 x O-ring for suction nozzle, 76 x 6 mm 1 x O-ring for discharge nozzle, 69.22 x 5.33 mm* 1 x O-ring for discharge nozzle, 70 x 6 mm* 1 x rubber buffer, 10 x 10 x 27 mm* 1 x rubber buffer, 10 x 12.5 x 27 mm* 8 x adapter* 1 x adapter foot* 8 x screw, 6 x 22 mm, A 2	290.1472.110
		<i>* Bitte beachten Sie das beiliegende Datenblatt!</i>	<i>* See also attached data sheet!</i>	
153, 156, 182.1, 182.2, 412.11, 721, 721.1 + 917	1	Anschluss-Set kpl., jeweils bestehend aus: 1 x Saugstutzen 63 mm 1 x Druckstutzen 63 mm 3 x Pumpenfuß 2 x O-Ring 2 x Überwurfmutter für Bundbuchse 2 x Bundbuchse 2 x Muffe (nur bei BADU EasyFit 36 und 45) 1 x Kleinteil-Set für BADU EasyFit 9 Standard für BADU EasyFit 12 Standard für BADU EasyFit 15, 18, 24 und 29 je Standard für BADU EasyFit 36 und 45 je Standard	Connection set cpl., each consisting of: 1 x suction nozzle 63 mm 1 x discharge nozzle 63 mm 3 x pump foot 2 x o-ring 2 x union nut for glue socket 2 x glue socket 2 x socket (only for BADU EasyFit 36 and 45) 1 x small parts set for BADU EasyFit 9 standard for BADU EasyFit 12 standard for BADU EasyFit 15, 18, 24 + 29 each standard for BADU EasyFit 36 and 45 each standard	290.1472.102 290.1472.103 290.1472.104 290.1472.109
153, 156, 182.1, 182.2 + 917	1	Anschluss-Set kpl., jeweils bestehend aus: Saugstutzen, Druckstutzen, Pumpenfüße und Kleinteil-Set für BADU EasyFit Variante 1 für BADU EasyFit Variante 2 für BADU EasyFit Variante 3 für BADU EasyFit Variante 4 für BADU EasyFit Variante 5 für BADU EasyFit Variante 6	Connection set cpl., each consisting of: suction nozzle(s), discharge nozzle(s), pump feet and small parts set for BADU EasyFit option 1 for BADU EasyFit option 2 for BADU EasyFit option 3 for BADU EasyFit option 4 for BADU EasyFit option 5 for BADU EasyFit option 6	290.1472.105 290.1472.106 290.1472.107 290.1472.108 290.1472.111 290.1472.112
	1	Öffnungshilfe	Opening device	292.1157.700



Teil Part	St. Qty.	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no.
		<i>Optionale Anschlussvarianten</i> <i>Anstatt der Standard-Anschlussvariante kann auch eine optionale Anschlussvariante gewählt werden:</i>	<i>Alternative connection options</i> <i>An alternative connection option may also be chosen instead of the standard connection option:</i>	
		Anschlussvariante 1 Sauganschluss W 78.50.006, Rp 1 ½ oder Rp 2, Druckanschluss Rp 1 ½ oder Rp 2 inklusive passender Pumpenfüße; passend für Anschlüsse von Pentair® "Ultraflow®" - Pumpen und anderen Pumpenmarken.	Connection option 1 Inlet connection W 78.50.006, Rp 1 ½ or Rp 2, outlet connection Rp 1 ½ or Rp 2 including appropriate pump feet; compatible with Pentair® "Ultraflow®" pumps among other brands of pump.	
		Anschlussvariante 2 Sauganschluss W 78.50.007, Rp 1 ½ oder Rp 2, Druckanschluss Rp 1 ½ oder Rp 2 inklusive passender Pumpenfüße; passend für Anschlüsse von Pentair® "Whisperflow®" - Pumpen und anderen Pumpenmarken.	Connection option 2 Inlet connection W 78.50.007, Rp 1 ½ or Rp 2, outlet connection Rp 1 ½ or Rp 2 including appropriate pump feet; compatible with Pentair® "Whisperflow®" pumps among other brands of pump.	
		Anschlussvariante 3 Sauganschluss W 78.50.005, Rp 1 ½ oder Rp 2, Druckanschluss Rp 1 ½ oder Rp 2 inklusive passender Pumpenfüße; passend für Anschlüsse von Hayward® "SuperPump®" - Pumpen und anderen Pumpenmarken.	Connection option 3 Inlet connection W 78.50.005, Rp 1 ½ or Rp 2, outlet connection Rp 1 ½ or Rp 2 including appropriate pump feet; compatible with Hayward® "SuperPump®" pumps among other brands of pump.	
		Anschlussvariante 4 Sauganschluss W 78.50.008, Rp 1 ½ oder Rp 2, Druckanschluss Rp 1 ½ oder Rp 2 inklusive passender Pumpenfüße; passend für Anschlüsse von Sta-Rite® "5P2R" - Pumpen und anderen Pumpenmarken.	Connection option 4 Inlet connection W 78.50.008, Rp 1 ½ or Rp 2, outlet connection Rp 1 ½ or Rp 2 including appropriate pump feet; compatible with Sta-Rite® "5P2R" pumps among other brands of pump.	
		Anschlussvariante 5 Sauganschluss W 78.50.017, Druckanschluss W 78.50.018 inklusive passender Pumpenfüße; passend für Anschlüsse von Astral® "Super Sprint", Astral "Victoria Plus" und Wilo "Filtex FBS" - Pumpen und anderen Pumpenmarken.	Connection option 5 Inlet connection W 78.50.017, outlet connection W 78.50.018 including appropriate pump feet; compatible with Astral® "Super Sprint", Astral "Victoria Plus" und Wilo "Filtex FBS" pumps among other brands of pump.	
		Anschlussvariante 6 Sauganschluss W 78.50.019, Rp 2, Druckanschluss W 78.50.020, Rp 2, inklusive passender Pumpenfüße; passend für Anschlüsse von Sta-Rite® "5MPR (Dyna Glas™)", - Pumpen und anderen Pumpenmarken.	Connection option 6 Inlet connection W 78.50.019, Rp 2, outlet connection W 78.50.020 including appropriate pump feet; compatible with Sta-Rite® "5MPR (Dyna Glas™)" pumps among other brands of pump.	
		Hinweis Bei Verwendung eines optionalen Anschlusses kann die Pumpenkennlinie von der Standard-Anschluss-Set mit Außengewinde abweichen. Pentair®, Sta-Rite®, Dyna-Glas™, WhisperFlo® und Ultra-Flow® sind Marken der Pentair Water Pool and Spa, Inc. zugehörigen Unternehmen. Hayward® und Super Pump® sind Marken der Hayward Industries, Inc	Notice The characteristics of the standard connection option with male thread may vary when using alternative connections. Pentair®, Sta-Rite®, Dyna-Glas™, WhisperFlo® and Ultra-Flow® are trademarks and/or registered trademarks of Pentair Water Pool and Spa, Inc. and/or affiliated companies. Hayward® and Super Pump® are trademarks of Hayward Industries, Inc	

* Bei Bestellung eines neuen Laufrads der BADU EasyFit 24 muss auch der Leitschaufelinsatz getauscht werden.

When ordering a new impeller for the BADU EasyFit 24 the diffuser has to be replaced as well.

Ersatzteile für Motoren wie Lüfterrad, Lüfterhaube, Klemmkasten, Kondensatoren, Kugellager und Lagerschilder nur auf Anfrage! Bitte geben Sie bei Ihrer Anfrage/Bestellung unbedingt die Serien-Nr. der Pumpe an.

Spare parts for motors such as impeller fans, fan hoods, terminal boxes, condensers, ball bearings and end shields are only available on request.
Please indicate the pump serial number when placing an enquiry/order.