



Verbindungsleitung 2" individuell kürzbar -
dadurch kann der Behälterabstand variieren!

Bei Erweiterung erhöht sich der Platzbedarf pro
zusätzlichem Behälter um min. 1080 mm!
(min. 3050)




Anschlüsse 2"IG
optional

Revisionsöffnungen
500x400mm mit
Sicherungsdeckel



Montagebeispiel:
Flansch mit Kugelhahn
(Mat.-Nr.1135005456)



Flanschanschluss verschraubt
mit eingelegter Dichtung

Für alternative Aufstellvariante siehe Zeichnung:
Aufstellung RW-Industriespeicher 3000L Basis mit Erweiterung rechts

Roth
Roth Umwelttechnik
ZNL der Roth Werke GmbH

**Aufstellung RW-Industriespeicher
3000L Basis mit Erweiterung links**

Zeichnungs-Nr.:

Material-Nr.:

Versions-Nr.: 00

Name: C.Burk
Datum: 04.07.18